



Apprêt Blueskin® et Apprêt Blueskin® Ultra

Apprêts pour membranes autoadhésives

Propriétés physiques

| | Apprêt Blueskin® | Apprêt Blueskin® Ultra | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| - Couleur | Bleu | Ambre clair | - Température de service | -40° C à 70° C |
| - Teneur en solides | 35 % | | - Température d'application | -12° C à 40° C |
| - Poids | ± 0,8 kg/L (6 lb./gal. US) | 3 à 5 m ² /contenant | - Inflammabilité | Inflammable |
| - Pouvoir couvrant | 2 à 6 m ² /L (jusqu'à 250 pi ² /gal. US) selon la porosité et la texture de la surface | (30 à 50 pi ² /contenant) | Avant séchage | Combustible |
| | | | Sec | |
| - Temps de prise | | | | |
| Prise initiale | 30 minutes | 3 minutes | | |
| Prise complète | 2 heures | 20 minutes | | |

Description

L'**Apprêt Blueskin®** est un apprêt adhésif à base de caoutchouc conçu pour être utilisé avec les membranes autoadhésives.

Caractéristiques

- Prise rapide
- Forte adhérence
- Applicable à des températures normales et basses
- Facile à appliquer

Utilisations

Sert d'apprêt pour les membranes autoadhésives comme **Blueskin® SA** sur la maçonnerie, le béton, le bois, les panneaux de gypse, les panneaux Dens Glass Gold et les surfaces métalliques.

L'**Apprêt Blueskin®** est l'apprêt par excellence pour l'application des membranes autoadhésives au-dessus du sol; à base de solvant, il fournit une prise rapide et une forte adhérence.

L'**Apprêt Blueskin® Ultra** est le produit idéal lorsqu'un apprêt à séchage très rapide est nécessaire. En contenant aérosol pratique, nul besoin de brosse ou de rouleau. Colle en trois minutes.

Conçu pour les applications à des températures au-dessus de -12° C.

Restrictions

Les solvants dans le produit affectent l'isolant de polystyrène. Ne pas utiliser là où l'odeur des solvants risque d'altérer les aliments ou autres produits sensibles.

Emballage

L'**Apprêt Blueskin®** est fourni en contenants de 17 L et 3,5 L.

L'**Apprêt Blueskin® Ultra** est fourni en contenant aérosol de 425g.

Apprêt Blueskin® et Apprêt Blueskin® Ultra pour membranes autoadhésives

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, saleté, graisse, huile et autres particules étrangères.

Application

Apprêt Blueskin® : Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Le rouleau doit avoir une épaisse couche de fibres naturelles, comme de la laine d'agneau. Laisser sécher l'apprêt 30 minutes avant d'appliquer la membrane.

Apprêt Blueskin® Ultra : Agiter le contenant aérosol et vaporiser. Laisser sécher 3 minutes avant d'appliquer la membrane.

Les surfaces apprêtées qui ne peuvent être recouvertes de membrane le même jour doivent être apprêtées de nouveau.

Nettoyage

Utiliser des essences minérales.

Mise en garde

Contient des solvants extrêmement inflammables. Prendre les précautions d'usage contre l'incendie. Interdire de fumer ou de souder dans la zone de travail. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles. Utiliser dans des endroits bien ventilés. Éviter l'inhalation prolongée des vapeurs de solvant et le contact répété avec la peau. L'inhalation excessive des vapeurs peuvent provoquer des vertiges (utiliser le masque respiratoire pour vapeurs organiques recommandé). Refermer les contenants après usage. Dangereux si avalé. < >